

1 제품 정보

나이다™ B-SP



방향성 여부	방향성
무선 기능 여부	무선기능
배터리	13A
배터리 사용시간	130시간
크로스B 호환	O
로저 수신기	로저 18 (Roger 18)
IP등급 (방진/방수)	IP68

제품 코드**	
E90	050-0398-XX
E70	050-0397-XX
E50	050-0319-XX
E30	050-0318-XX

나이다™ B-UP



방향성 여부	방향성
무선 기능 여부	무선기능
배터리	675
배터리 사용시간	114~117시간
크로스B 호환	O
로저 수신기	로저 19 (Roger 19)
IP등급 (방진/방수)	IP68

제품 코드**	
E90	050-0404-XX
E70	050-0403-XX
E50	050-0402-XX
E30	050-0399-XX


2 제품 특징

- 1 고심도 난청 전용 보청기 (90dB 이상 고심도 난청 전용)
- 2 새로운 피팅법으로 개선된 청취감
- 3 난청인이 듣기 어려운 고주파수 청취 해결
- 4 출력이 부족할 땐 5dB 더 키워주는 브로드밴드 부스터 기능 ON

• 후크 종류



3 피팅 범위



	SP	UP
후크의 종류*		
HE11	최대출력 / 이득 139/81	최대출력 / 이득 141/82
HE11 680	133/74	135/77

4 제품 색상*

- P1 샌드베이지
- P3 샌달우드
- P4 체스트넛
- P5 삼페인
- P6 실버 그레이
- P7 그라파이트 그레이
- P8 벨벳 블랙
- T7 알파인 화이트
- O1 베이지

* 베이지(O1)와 벨벳 블랙(P8)을 제외한 모든색상은 선주문 후 발주가 진행되므로 제작기간이 추가 소요될 수 있습니다.
** 제품 코드 마지막 2자리는 색상 코드입니다. (베이지 색상 예시: 000-0000-01)

왜 나이다를 선택해야 할까요?

세상에서 가장 믿음직한 고출력 보청기

- 2007년** 고심도 난청인을 위한 보청기가 출시 되었습니다.
- 전 세계에는 **250만명**의 나이다 착용자가 있습니다.
- 나이다 착용자들은 나이다가 왜 좋은지 **1900개 이상**의 소감을 남겼습니다.

포낙은 **40년 이상** 고심도 난청인만을 위한 **차별화된 솔루션**을 개발하고 제공하고 있습니다.



고심도 난청 전용 나이다의 기술


새로운 피팅 공식 APD Contrast (Adaptive Phonak Digital Contrast)
느린 압축 방식의 새로운 피팅 공식을 적용하여, 고심도 난청인이 편안하게 청취할 수 있도록 발전시켰습니다.



고주파수 청취 해결
고심도 난청인이 특히 듣기 어려웠던 고주파수를 압축하여 선명한 소리를 전달합니다.



5dB 더 높은 출력, 브로드밴드부스터 (BroadBandBooster)
리시버의 최대 출력보다 더 높은 출력이 필요할 시, 5dB를 추가 증폭하여 소리를 전달합니다.



양이 음성 스트리밍 기술
좌우 마이크의 신호를 실시간으로 전달받아 양 쪽 귀에서 동시에 청취가 가능합니다.



Roger™ 테크놀로지
고심도 난청인은 큰 소음/먼 거리 등 취약한 청취 환경에서 '로저'로 청취감을 개선할 수 있습니다.

